


- RC Resistance Carter (1A Max)
- RP Resistance Porte
- VE Ventilateur Evaporateur
- RD Resistance dégivrage
- VPD Vanne pompe down
- OU
- VSPD Vanne sans pompe down



RC Resistance Carter (1A Max)
 RP Resistance Porte
 VE Ventilateur Evaporateur
 RD Resistance dégivrage
 VPD Vanne pompe down
 OU
 VSPD Vanne sans pompe down

NB Le coffret est paramétré d'usine
 pour un fonctionnement sans pompe down
 (Câbler sur les bornes N et 3)
 Pour un fonctionnement avec pompe down
 régler le paramètre AA1= pdn
 (Câbler sur les bornes N et 6)