

AllSafe® RTU®

Nettoyant et désinfectant pour meubles frigorifiques

AllSafe® RTU® est vendu prêt à l'emploi en pulvérisateur. Il nettoie et désinfecte les meubles frigorifiques à usage professionnel de façon sûre et efficace. Avec AllSafe® RTU®, toutes les surfaces sont éclatantes de propreté, qu'elles soient en plastique, en métal ou en verre. Grâce à une technologie de pointe, les acides habituels ont été remplacés par des acides inoffensifs pour l'utilisateur et sans danger en milieu alimentaire.

AllSafe® RTU® est biodégradable, sans phosphate et n'exhale aucune vapeur toxique. Il contient des inhibiteurs de corrosion pour protéger les pièces en métal. Vous pouvez donc nettoyer vos appareils en toute tranquillité et en toute sécurité. AllSafe® RTU® est conforme aux règlements sur la sécurité des produits alimentaires et porte la marque d'enregistrement NSF.




Spécifications

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom | AllSafe RTU |
| Code article | 177ACE0052 |
| Quantité (lot) | 8 x 1 L |
| Dimensions (lot) (L x H x P) cm | 34 x 34.5 x 18.5 |
| Poids livré (kg) | 9.22 |
| Volume livré (m³) | 0.0217 |
| Application | Surfaces en métal, plastique et verre |
| Types de dépôts | Moisissures, dépôts visqueux et restants de nourriture |
| Dosage (Eau : Produit) | Non |
| Temps d'application | Autant que nécessaire |
| Rinçage | OUI |
| Ses atouts | Porte la marque d'enregistrement NSF |



Nonfood Compounds
Program Listed (A1)
Registration 143970

Mode d'emploi



Ne pas diluer. Isoler les circuits électriques. Pulvériser légèrement le produit sur la surface à nettoyer. Après utilisation, rincer à l'eau fraîche. Ranger en position debout dans un endroit sec.

AllSafe® RTU®

S1/2: Conserver sous clef et hors de portée des enfants. S23: Ne pas respirer aérosol. S24/25: Éviter le contact avec la peau et les yeux. S36/37/39: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage.

Consulter la Fiche de Sécurité pour toute information concernant la manipulation de ce produit. Toujours porter un matériel de protection approprié.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

REV 1



Commercialisé en France par:
Salina
15, boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS
Tel: +33(0)1 43 57 21 33
E: advancedengineering@salina.fr
www.advancedengineering.co.uk/fr

AllSafe®

Nettoyant et désinfectant pour meubles frigorifiques

AllSafe® concentré est vendu en bidon de 5 L. Il nettoie et désinfecte les meubles frigorifiques à usage professionnel de façon sûre et efficace. Avec AllSafe®, toutes les surfaces sont éclatantes de propreté, qu'elles soient en plastique, en métal ou en verre. Grâce à une technologie de pointe, les acides habituels ont été remplacés par des acides inoffensifs pour l'utilisateur et sans danger en milieu alimentaire.

AllSafe® est biodégradable, sans phosphate et n'exhale aucune vapeur toxique. Il contient des inhibiteurs de corrosion pour protéger les pièces en métal. Nettoyez donc vos appareils en toute tranquillité et en toute sécurité. AllSafe® est conforme aux règlements sur la sécurité des produits alimentaires et porte la marque d'enregistrement NSF.

Spécifications

| | |
|---------------------------------|--|
| Nom | AllSafe |
| Code article | 177ACE0054 |
| Quantité (lot) | 4 x 5 L |
| Dimensions (lot) (L x H x P) cm | 40 x 30 x 28 |
| Poids livré (kg) | 23 |
| Volume livré (m³) | 0.0336 |
| Application | Surfaces en métal, plastique et verre |
| Types de dépôts | Moissures, dépôts visqueux et restants de nourriture |
| Dosage (Eau : Produit) | 5:1 |
| Temps d'application | Autant que nécessaire |
| Rinçage | Oui |
| Ses atouts | Porte la marque d'enregistrement NSF |



Nonfood Compounds
Program Listed (A1)
Registration 143989

Mode d'emploi

| | | | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | |
| ISOLER | 5:1 donne 30 litres | Autant que nécessaire | H₂O |
| | DILUER | LAISSER AGIR | RINCER |

Isoler tous les circuits électriques. Diluer 1 litre de produit AllSafe dans 5 litres d'eau. Pulvériser légèrement la solution ainsi obtenue sur toutes les surfaces souillées. Frotter avec un chiffon propre puis rincer à l'eau claire. Ranger en position debout dans un endroit sec.

Xi

AllSafe®
Irritant

Contient du sel d'amide organique

R41: Risque de lésions oculaires graves. R38: Irritant pour la peau. S1/2: Conserver sous clef et hors de portée des enfants. S23: Ne pas respirer aérosol. S24/25: Éviter le contact avec la peau et les yeux. S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. S36/37/39: Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux / du visage. S51: Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Consulter la Fiche de Sécurité pour toute information concernant la manipulation de ce produit. Toujours porter un matériel de protection approprié.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

REV 1



Commercialisé en France par:

Salina

15, boulevard Richard Lenoir

75011 PARIS

Tel: +33(0)1 43 57 21 33

E: advancedengineering@salina.fr

www.advancedengineering.co.uk/fr